

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	45 mm
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,5 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Spännjärn	259038 2
ISO-kod hållare	MVVNN 2525M16
Underläggsplatta	259031 39
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500