


**KOMET® Unisix® vändskär, BK79, Beteckning typ W29: 18-130****Beställningsdata**

Ordernummer	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**OBS!:****Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	18-130
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Sort	BK79
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		