

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 24-030****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236930 24-030 |
| GTIN | 4047109179295 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Bör ej användas som centrumskär!

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------------|
| Beteckning | 24-030 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,14 mm/v |
| ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 |
| Sort | BK8425 |
| Typ | ST900 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borrar |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 300 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| vått maximal | lämplig | | |