

Garant**Micro-vridhuvud Ø 0,3 - 19,1 mm:**

Beställningsdata

Ordernummer	237495
GTIN	4045197681416
Artikelklass	29W

Beskrivning

Utförande:**Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.****Användningsdata:**

Med skärinsats nr 237621, adapter nr 237624 och skärplatta nr 237625.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	32 mm
Utvändig diameter D_1	32 mm
Skaftdiameter D_2	16 mm
Ø D_3	7 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg