


**KOMET® Unisix® vändskär, BK79, Beteckning typ W29: 42-130****Beställningsdata**

Ordernummer	237050 42-130
GTIN	4047109070134
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-130
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Sort	BK79
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		