

Garant**DC.T 11T304, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	N
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	DCGT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning