


Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 11T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning