

Rundsling grön 2000 kg, Effektiv längd: 0,5m



Beställningsdata

Ordernummer	086255 0,5
GTIN	8718126206740
Artikelklass	08Z

Beskrivning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	0,5 m
längd	1 m
Sling-bredd	48 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL	2000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL	1600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7°	4000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°	2800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produktslag	Rundslinga