

**DCMT 11T302, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 CA6525
GTIN	4960664492039
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning