

**Sladdlös slagbormaskin utan batteri, Typ: 602360650****Beställningsdata**

Ordernummer	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Sladdlös slagbormaskin med borstlös motor och tvåväxlad växel.**

Välj mellan en komplett uppsättning med 2 batteripaket, laddare och en robust plastlåda eller maskinen utan tillbehör i kartongen om du redan har några batterier. Självklart kan du också köpa batteripaket och laddare separat.

Du får för övrigt 3 års garanti på alla Metabo-batteripaket, oavsett antal laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger ännu mer komfort vid arbetet.

Fördel:**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck och utan batteri, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Antal ingående batterier	0
motorkonstruktion	borstlös
förpackning	Metabox
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 550
Tomgångsvarvtal	0 - 2000

Datablad

Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
tillverkarens beteckning	SB 18 LTX BL I
typisk användning	Heavy Duty
maximal slagfrekvens	38000 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 mm
Vikt utan batteri	2,5 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
Produktslag	Slagborrskruvdragare