

Garant**Skärinsats, Ø: 0,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	237621 0,3
GTIN	4045197681423
Artikelklass	29W

Beskrivning**Användningsdata:**

För mikro-utsvarvningshuvuden. **skaft-Ø 4 mm** för direkt infästning i huvud nr 237490 och 237493.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	4 mm
Ø	0,3 mm
längd L	1,2 mm
Spindelområde Ø	0,3 - 0,7 mm
Produktslag	Spindelverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	240 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	240 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P

Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	150 m/min	K
CuZn	lämplig	290 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	100 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		