

Garant**Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: SK40****Beställningsdata**

Ordernummer	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Som monoblock eller med HW63-anlutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvingsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602**.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Utvändig diameter D₁: 55 mm

Effektiv längd L₁: 69 mm

Spirallängd A: 90 mm

Teknisk beskrivning

Anslutning	SK40
Effektiv längd L ₁	69 mm
Utvändig diameter D ₁	55 mm
Spirallängd A	90 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

