

Garant**Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: BT40****Beställningsdata**

Ordernummer	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Som monoblock eller med HW63-anlutning. Med invändig kylmedelstillförel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvingsstål med skaft-Ø 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602**.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Utvändig diameter D₁: 55 mm

Effektiv längd L₁: 63 mm

Spirallängd A: 90 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D ₁	55 mm
Anslutning	BT40
Effektiv längd L ₁	63 mm
Spirallängd A	90 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

