

**Garant****Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: HSK63****Beställningsdata**

Ordernummer	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Som monoblock eller med HW63-anlutning. Med invändig kylmedelstillförel. Kompakt utförande.

**Användningsdata:**

För ursvarvingsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602**.

**Rekommendation:**

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Utvändig diameter D<sub>1</sub>: 55 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 72 mm

Spirallängd A: 95 mm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	72 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	55 mm
Anslutning	HSK63
Spirallängd A	95 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

