

## Rundsling gul 3000 kg, Effektiv längd: 3m



### Beställningsdata

Ordernummer	086260 3
GTIN	4049924500186
Artikelklass	08Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

#### Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

#### OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	3 m
längd	6 m
Sling-bredd	54 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL	3000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL	2400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7°	6000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°	4200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°	3000 kg
Produktslag	Rundslinga