

## Rundsling grön 2000 kg, Effektiv längd: 1m



### Beställningsdata

Ordernummer	086255 1
GTIN	8718126198472
Artikelklass	08Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

#### Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

#### OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	1 m
längd	2 m
Sling-bredd	48 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL	2000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL	1600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7°	4000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°	2800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produktslag	Rundslinga