

**Garant****Skärinsats, Ø: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	237621 5,2
GTIN	4045197681485
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Användningsdata:**

För mikro-utsvarvningshuvuden. **skaft-Ø 7 mm** för direkt infästning i huvud nr 237495 och 237498.

**Teknisk beskrivning**

längd L	20,3 mm
Skaft-Ø	7 mm
Spindelområde Ø	5,2 - 6,3 mm
Ø	5,2 mm
Produktslag	Spindelverktyg

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	240 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	240 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P

Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	150 m/min	K
CuZn	lämplig	290 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	100 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		