

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	10 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	RC.X 1003
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-kod hållare	SRGCR/L 2525M10
Huvudängd L <sub>1</sub>	21 mm
Underläggsplatta	269005 11
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 11

269005 11

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500