

**HOLEX®****DCMT 11T302 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	260504 HBX020
GTIN	4045197670007
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DCMT 11T302 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmMatning  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,06 - 0,36 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral