



Lokaliseringsanordning, Typ: GMS120-27



Beställningsdata

Ordernummer	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal. Exakt visning av föremålets mittpunkt. Mittpunkten på föremålet du söker kan enkelt markeras genom markeringsöppningen. Stor, belyst display. Softgrip-yta för bättre grepp.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar.

leveransinnehåll:

Batteri nr 081551 strl. LR6, skyddsväska.

Teknisk beskrivning

Lokaliseringsdjup stål	100 mm
------------------------	--------

Lokaliseringsdjup koppar	120 mm
Lokaliseringsdjup trä	30 mm
IP-skyddsklass	IP 54
vikt	270 g
mätområde	120 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Bredd	113 mm
höjd	78 mm
Längd	208 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR6
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar	50 mm
Produktslag	Lokaliseringsanordning