

## Vägg-/bordmonterad ögondusch, Typ: 713



### Beställningsdata

Ordernummer	984151 713
GTIN	4251138218058
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

Ögonduschar för inomhusbruk med högpresterande duschhuvuden för en begränsad, jämn vattenstråle. Med integrerad automatisk volymregulator för rätt strålhöjd oberoende av vattentrycket, samt integrerad backflödesbegränsare för skydd av dricksvattennätet. Gummimuddar runt duschhuvudet skyddar den som söker hjälp från stötskador. Dammskydden öppnas automatiskt när ögonduschen styrs av vattentrycket. Stora hål i duschhuvudena förhindrar stillastående vatten och därmed förkalkning. med duschhuvud, med 45° lutning

#### Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

### Teknisk beskrivning

Flödestryck	2,5 - 5 bar
genomflöde	7 l/min
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi
Monteringssituation	väggmonterat
Monteringssituation	bordsmonterad

BSP-anlutning gänga	1/2 IG tum
Djup	65 mm
Slanglängd	1500 mm
höjd	270 mm
funktion	Ögondusch
funktion	Handdusch
Bredd	65 mm
vikt	0,85 kg
Produktslag	Ögondusch