

Vägg-/bordmonterad ögondusch, Typ: 712



Beställningsdata

Ordernummer	984151 712
GTIN	4251138221232
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Ögonduschar för inomhusbruk med högpresterande duschhuvuden för en begränsad, jämn vattenstråle. Med integrerad automatisk volymregulator för rätt strålhöjd oberoende av vattentrycket, samt integrerad backflödesbegränsare för skydd av dricksvattennätet. Gummimuddar runt duschhuvudet skyddar den som söker hjälp från stötskador. Dammskydden öppnas automatiskt när ögonduschen styrs av vattentrycket. Stora hål i duschhuvudena förhindrar stillastående vatten och därmed förkalkning. med ett duschhuvud

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivning

Monteringsituation	väggmonterat
Monteringsituation	bordsmonterad
Flödestryck	2,5 - 5 bar
genomflöde	7 l/min
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi

vikt	0,8 kg
Slanglängd	1500 mm
Bredd	65 mm
funktion	Ögondusch
funktion	Handdusch
Djup	65 mm
höjd	240 mm
BSP-anlutning gänga	1/2 IG tum
Produktslag	Ögondusch