

**Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: GIC12V****Beställningsdata**

Ordernummer	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Artikelklass	46B

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.

- **127 mm / 5 tum färg-LCD-display.**
- **Automatisk rotation av bilden („Up is Up“™-funktion).**
- **Överföring av bilder och videor direkt via mikro-USB-kabel eller micro-SD-kort.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, 32 GB MicroSD-kort, kamerakabel nr 492716 storlek 1,5, mikro-USB-kabel, krokar, magnet, spegel, L-BOXX.

Teknisk beskrivning

vikt	0,7 kg
displayupplösning	1280 × 720 px
kamerahuvudets Ø	8,3 mm

Displaystorlek	5 tum
Batterispänning	12 V
batterikapacitet	2 Ah
IP-skyddsklass	IP 54
längd kamerakabel	1500 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Endoskop