

Ögondusch med droppskål, Typ: 850



Beställningsdata

Ordernummer	984152 850
GTIN	4251138221690
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Ögonduschar för inomhusbruk med högpresterande duschhuvuden för en begränsad, jämn vattenstråle. Med integrerad automatisk volymregulator för rätt strålhöjd oberoende av vattentrycket, samt integrerad backflödesbegränsare för skydd av dricksvattennätet. Gummimuddar runt duschhuvudet skyddar den som söker hjälp från stötskador. Dammskydden öppnas automatiskt när ögonduschen styrs av vattentrycket. Stora hål i duschhuvudena förhindrar stillastående vatten och därmed förkalkning. med 2 duschhuvud, droppskål och lock

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivning

genomflöde	14 - 20 l/min
Flödestryck	2,5 - 5 bar
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi
Monteringssituation	väggmonterat
vikt	3,3 kg

BSP-anlutning gänga	3/8 AG tum
Bredd	356 mm
höjd	205 mm
funktion	Ögondusch
funktion	Ansiktsdusch
Djup	299 mm
Produktslag	Ögondusch