

Nöddusch, Typ: 837



Beställningsdata

Ordernummer	984161 837
GTIN	4251138218218
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Nöddusch med ögondusch och droppskål, för golvmontering. Fristående nödduschar används när väggmontering av duschen inte är möjlig eller när en central kontaktpunkt för första hjälpen ska skapas. Med ett högpresterande duschhuvud för en begränsad, jämn och mjuk vattenstråle. Valbara flödes hastigheter från 50 till 110 liter per minut. Själv tömmande, till stor del förkalknings- och underhållsfri, samt mycket robust och korrosionsbeständig. Kemisk resistent polyesterpulverbeläggning för användning i aggressiva miljöer.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivning

Flödestryck	1,5 - 3 bar
Flödestryck	2,5 - 5 bar
Genomströmningsvärde nöddusch	50 l/min
BSP-anslutning gänga	1,1/4 tum

användningsområde	Invändigt
Genomströmningsvärde ögon-/ansiktsdusch	14 l/min
Djup	630 mm
Flödestryck	21,76 - 43,51 psi
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi
höjd	2330 mm
Monteringssituation	golvmonterat
Bredd	425 mm
vikt	15,4 kg
Produktslag	Nöddusch