

## Ögondusch med droppskål, Typ: 300



### Beställningsdata

Ordernummer	984152 300
GTIN	4251138218171
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

Ögonduschar för inomhusbruk med högpresterande duschhuvuden för en begränsad, jämn vattenstråle. Med integrerad automatisk volymregulator för rätt strålhöjd oberoende av vattentrycket, samt integrerad backflödesbegränsare för skydd av dricksvattennätet. Gummimuddar runt duschhuvudet skyddar den som söker hjälp från stötskador. Dammskydden öppnas automatiskt när ögonduschen styrs av vattentrycket. Stora hål i duschhuvudena förhindrar stillastående vatten och därmed förkalkning. med 2 duschhuvud, droppskål och PUSH-spak som lyser länge efter användning

#### Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

### Teknisk beskrivning

genomflöde	14 l/min
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi
Monteringssituation	väggmonterat
Flödestryck	2,5 - 5 bar
Bredd	400 mm
vikt	3 kg
Djup	415 mm

funktion	Ögondusch
höjd	235 mm
BSP-anlutning gänga	3/4 IG tum
Produktslag	Ögondusch