

REMS

Rörbockare "Sinus" med schabloner i förvaringslåda, för rörtter-Ø: 12-22mm



Beställningsdata

Ordernummer	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Artikelklass	84C

Beskrivning

Utförande:

Universell, robust handhållen rörbockare för kallbockning av rör. Bocksegment och glidskor är tillverkade av **glasfiberförstärkt polyamid**, vilket är ett mycket motståndskraftigt material som är lätt på samma gång. Bocksegmenten för de olika rördiametererna kan bytas ut. Rörbockarna kan användas stationärt i skruvstycke eller löst för hand.

Användningsdata:

För bockning av mjuka och hårda kopparrör, plastmantlade kopparrör, stål- och aluminiumrör samt rostfria rör med utvändiga diametrar på 10–22 mm (12–18 mm för rostfria rör). Bockningsvinkel upp till 180°. (Maximal väggjocklek på rör 1,5 mm, mjuk koppar upp till 3 mm, VA upp till 1,5 mm.)

Innehåll:

Rörbockare: 1 St.

Vardera 1 böjsegment för rörtterdiameter: 12; 15; 18; 22 mm

Vardera 1 glidsko för rörtterdiameter: 12; 15; 18; 22 mm

leveransinnehåll:

Består av bockningshandtag av härdat stål, insticksbult, 4 schabloner, 4 mothåll och speciell bockningspray i förvaringslåda av plåt.

Teknisk beskrivning

för rörtter-Ø	12; 15; 18; 22 mm
antal mothåll	4
Antal rörbockare	1
Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
Antal schabloner	4
förpackning	Stålväska
maximal bockningsvinkel	180 grad
Material schablon	glasfiberarmerad polyamid
Material mothåll	glasfiberarmerad polyamid
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Mothåll för rörtter-Ø 15 mm	822120 15
Schablon för rörtter-Ø 18 mm	822110 18
Mothåll för rörtter-Ø 18 mm	822120 18
Schablon för rörtter-Ø 22 mm	822110 22