



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: 7104076H3



Beställningsdata

Ordernummer	070100 7104076H3
GTIN	
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.

- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borring i metall, sten och murverk.
- Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrhuck.
- Inklusive QuickIN borrhuck av massiv metall (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och stora spännkrafter.
- FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1× QuickIN borrhuck (120 Nm), 1× bältesclips, 1× L-BOXX.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
motorkonstruktion	borstlös

vikt	1,8 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	50 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
batterikapacitet	4 Ah
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s ²
typisk användning	Heavy Duty
maximalt varvtal 2:a växeln	2000 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	38 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	13 m/s ²
tillverkarens beteckning	ASB 18 Q AS
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Batteridriven
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
Produktslag	Slagborrskruvdragare