



Batteridrivnen borrar- och skruvdragare, Typ: 71132461



Beställningsdata

Ordernummer	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrar- och skruvdragare

- För exakta borrar- och skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborring och skruvdragnings, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

2-växlad sladdlös borrar- och skruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borring och gängborring upp till 10 mm.

- Mekanisk vridmomentinställning.
- Kompakt utförande.
- Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.

leveransinnehåll:

QuickIN borrar- och skruvdragare, bältesclips, bitshållare, L-BOXX

OBS!:

Passande ackumulatörer, laddare och startkit finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	50 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	2000 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
typisk användning	Strong
tillverkarens beteckning	ABS 18 Q AS Select
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment mjukt	38 Nm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	1,4 kg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt varvtal 1:a växeln	450 min ⁻¹
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	4-stegs växel 18V
USP2	Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri

Tillbehör

Batteristartset Typ 92604324	073832 92604324
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18