



Batteridriven borrar- og skruvdragare utan batteri og laddare, Typ: 71161561



Beställningsdata

Ordernummer	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

2- og 4-växlad sladdlös borrar- og skruvdragare

- För exakta borrar- og skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn og säker start vid förborring og skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans og ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

4-växlad sladdlös borrar- og skruvdragare med borstlös motor og QuickIN MAX-gränssnitt.

Kompromisslös prestanda för borring og gängborring upp till 13 mm.

- 4-stegsväxel helt av metall. Med varvtal på upp till 4000 varv/min för optimala skärhastigheter i metall för alla hål från 1,5 till 80 mm.
- Den borstlösa, kraftfulla FEIN PowerDrive-motorn, med upp till 30 % högre effektivitet, ger längre livslängd.
- Säkert og kontrollerat arbete tack vare kickback-kontroll, återstartsskydd, överbelastningsskydd og utdragbart extra handtag.

- Den innovativa repositioneringsfunktionen gör att man kan skruva i trä med reducerad hastighet för perfekt resultat.
- Intuitiv kontrollpanel med dimbar LED för perfekt belysning av arbetsområdet beroende på material.

leveransinnehåll:

Exkl. batteri och laddare. QuickIN-borrchuck, bältesklämma, handtag, bitshållare, L-BOXX

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
typisk användning	Heavy Duty
maximalt varvtal 2:a växeln	850 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	60 mm
tillverkarens beteckning	ASCM 18-4 QM AS Select
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Batteridriven
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximalt vridmoment hårt	90 Nm
maximalt varvtal 4:a växeln	4000 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
maximalt vridmoment mjukt	45 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln	430 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	1,3 kg
maximalt varvtal 3:a växeln	2000 min ⁻¹
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	4-stegs växel 18V
USP2	Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri

Tillbehör

Batteristartset Typ 92604324

073832 92604324

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V

073837 FE18