



Batteridrivnen borrar- og skruvdragare, Typ: 71161461



Beställningsdata

Ordernummer	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

2- og 4-växlad sladdlös borrar- og skruvdragare

- För exakta borrar- og skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn og säker start vid förborring og skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans og ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatörer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatörer.

Liten og lätt 4-växlad sladdlös borrar- og skruvdragare med borstlös motor og QuickIN-gränssnitt.

Perfekt lämpad för universell borrar og skruvning upp till 8 mm.

- Fullmetallväxellåda med 4 växlar för optimala skärhastigheter vid borrar i metall og självborrande skruvar upp till 6 mm.
- Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad og lång livslängd.
- Mekanisk vridmomentinställning.
- Omfattande användarskydd med omstartskydd, elektroniskt överbelastningskydd og broms.

leveransinnehåll:

QuickIN borrhuck, bältesclips, bitshållare, L-BOXX

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 3:a växeln	1400 min ⁻¹
vikt	1,3 kg
tillverkarens beteckning	ASCM 18 QSW AS Select
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt varvtal 1:a växeln	400 min ⁻¹
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	40 Nm
maximalt vridmoment mjukt	30 Nm
maximal spiralborrh-Ø i stål	13 mm
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborrh-Ø i trä	40 mm
maximalt varvtal 4:a växeln	2500 min ⁻¹
typisk användning	Medium
Energiförsörjning	Batteridriven
maximalt varvtal 2:a växeln	700 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	4-stegs växel 18V
USP2	Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri

Tillbehör

Batteristartset Typ 92604324	073832 92604324
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18