



Sladdlös mutterdragare, Typ: 71151261



Beställningsdata

Ordernummer	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-slagskruvdragare med **borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg**. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.

- **Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30% högre verkningsgrad och lång livslängd.**
- **Säker anslutning av slaghylsan till uttagsfyrkanten genom kraftpassning och positiv passning.**

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive L-BOXX. 1× bältesklämma, 1× bitshållare.

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit hittas under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	12,9 m/s ²
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
typisk användning	Heavy Duty

Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterispänning	18 V
vikt	3,1 kg
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M27
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
tillverkarens beteckning	ASCD 18-1000 W34 AS
mått verktygshållare	3/4 tum
slaghastighet	0 - 2200 min ⁻¹
maximalt vridmoment	1050 Nm
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80