



## Sladdlös mutterdragare, Typ: 71151061



### Beställningsdata

Ordernummer	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Akkumulator-slagskruvdragare med **borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg**. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.

- **Borstlös motor har 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa skruvar som sitter extremt hårt.**
- **Kontaktskydd på växelhuvud.**
- **Kompakt utförande.**

#### leveransinnehåll:

**Utan ackumulator och laddare**, inklusive L-BOXX. 1× bältesklämma, 1× bitshållare.

#### OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit hittas under nr 073851–073866.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	ASCD 18-300 W2 AS
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)

Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment	290 Nm
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M18
mått verktygshållare	1/2 tum
typisk användning	Heavy Duty
vikt	1,2 kg
slaghastighet	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Slagskruvdragare

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80