



## Sladdlös borrarvdragare, Typ: M18BLDDRC2



### Beställningsdata

Ordernummer	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare** Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2x M18 Red-litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska).

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V

spännvidd snabbchuck	1,5 - 15 mm
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
tillverkarens beteckning	M18 BLDDRC-202C
vikt	1,5 kg
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i trä	52 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
motorkonstruktion	borstlös motor
Energiförsörjning	Batteridriven
batterikapacitet	2 Ah
typisk användning	Strong
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Borrskruvdragare

## Tillbehör

Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC