



Akkumulator- vinkelslipmaskin GWS, Typ: 18V-180P



Beställningsdata

Ordernummer	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Liten och lätt 180 mm 18 V sladdlös vinkelslip:

- Med samma skärdjup som en stor 230 mm vinkelslip, med en 180 mm slipskiva och ett litet växelhuvud är den upp till 35 % lättare.
- Borstlös biturbo-teknik för snabb kapning i en mängd olika material.
- Skyddsbrytare, KickBack-reglage, intelligent bromssystem.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag, kapskivor, L-BOXX. Exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GWS 18V-180P
Batterityp	Litiumjon
maximal skiv-Ø	180 mm
maximalt kapdjup	61 mm
Batterispänning	18 V

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt	2,8 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximala vibrationer enligt EN	4,1 m/s ²
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivnen
anmärkning	Dödmanskontakt
maximalt varvtal:	6100 min ⁻¹
Återstartspärr	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner