

Garant

Momentskruvdragare med 1/4-tums bitsfäste, med skala och automatisk utlösare, maximalt vridmoment: 120cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659100 120
GTIN	4067263117186
Artikelklass	61E

Beskrivning

Utförande:

- Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta säkerställer hög kraftöverföring.
- Tydlig och enkel läsbarhet tack vare stor sifferdisplay.
- Kort 36°-utlösningssvåg med tydligt hörbar och kännbar signal.
- Utlösningmekanism med 10 spärrelement av höglegerat verktygsstål med hög slitstyrka för lång livslängd.
- Överskridning av värdet är inte möjligt tack vare överbelastningskopplingen ("Slipper").
- Enkel användning och enkel detektering av lås- och upplåsningssstatus med hjälp av en orange signalring på vridknappen.
- Bitshållare (1/4 tum – D 6,3/F 6,3) med snabbblås. Snabbt bitsbyte med en hand.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. I rotationsriktningen moturs utan vridmomentfunktion för lossning av skruvförband.

Norm:

Kontrollerad enligt **DIN EN ISO 6789**.

Noggrannhet:

±6 %.

Teknisk beskrivning

upplösning	1 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789

totallängd L	204 mm
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
maximalt vridmoment	120 cNm
Kalibrering	O1
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Mätteknik	mekanisk
vikt	310 g
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätmetod	Vridmoment
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
omkopplingsbar avläsning	cNm
momentintervall	20 - 120 cNm
Loggbara data	nej
Feedback	akustisk signal
Feedback	utlösande
Utlösningsprincip	mekanisk slirkoppling
visning	analog
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskruvdragare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/659100-120>