

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/10mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	15,5 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Vändskärsstorlek	10 mm
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SRGCR/L 1616H10
Passande vändskär	RC.X 1003
Underläggsplatta	269005 11
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 11	269005 11
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500