

**DNGA 150604, KBN05M, Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	255629 ME
GTIN	4960664599073
Artikelklass	25H

**Beskrivning****Utförande:**

**MEGACOAT**-belagda CBN-vändskär. MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Sort: KBN05M

Eggutförande: ME

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Eggutförande	ME
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 200 m/min

Sort	KBN05M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	DNGA 150604
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN05M
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		