



Batteridrivnen borrar- och skruvdragare, Typ: 71161461H1



Beställningsdata

Ordernummer

070205 71161461H1

GTIN

Artikelklass

03F

Beskrivning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrar- och skruvdragare

- För exakta borrar- och skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

Liten och lätt 4-växlad sladdlös borrar- och skruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt.

Perfekt lämpad för universell borrar- och skruvning upp till 8 mm.

- Fullmetallväxellåda med 4 växlar för optimala skärhastigheter vid borrar- och skruvning i metall och självborrande skruvar upp till 6 mm.
- Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
- Mekanisk vridmomentinställning.
- Omfattande användarskydd med omstartskydd, elektroniskt överbelastningskydd och broms.

leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator och laddare.

Teknisk beskrivning

vikt	1,8 kg
batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt varvtal 3:a växeln	1400 min ⁻¹
maximalt varvtal 2:a växeln	700 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 4:a växeln	2500 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximalt varvtal 1:a växeln	400 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
typisk användning	Medium
tillverkarens beteckning	ASCM 18 QSW AS
maximalt vridmoment hårt	40 Nm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment mjukt	30 Nm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18 V, 2 lägen
USP2	Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska

