

**HOLEX****Kapskiva "2 i 1", skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563505 125
GTIN	4067263118596
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:****Universell kapskiva för stål och INOX.****Användningsdata:**För fri kapning med el- och tryckluftsdrevna vinkelslipar med skärhastighet  $v_c$  högst 80 m/s.**Specifikation:****A60R-BF.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1 mm
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm

Specifikation	A60R-BF
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	begränsat lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		