

**Kapskiva "2 i 1", skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563505 115
GTIN	4067263118589
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Universell kapskiva för stål och INOX.

Användningsdata:

För fri kapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipar med skärhastighet v_c högst 80 m/s.

Specifikation:**A60R-BF.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

Specifikation	A60R-BF
Formbeskrivning	rak
hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	1 mm
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹

skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	begränsat lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		