

HOLEX**Sticksågbladssats, 5 delar, Beteckning: T118AF****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 588415 T118AF |
| GTIN | 4067263119128 |
| Artikelklass | 52S |

Beskrivning**Utförande:**

Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskäft **Progressiv tandning** kombinerar enkel sågning (inget hackande vid tunna plåtar) med hög skärprestanda.

Bimetallsågblad med lång livslängd, särskilt för perforerad plåt.

leveransinnehåll:

Femdelad

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lämplighet | _T118AF |
| Antalblad | 5 |
| Beteckning | T118AF |
| Plåttjocklek (perforerad panel) | 1-3 mm |
| Sågbladsmaterial | BiM |
| Bladlängd | 92 mm |
| Tanddelning | 1,1 – 1,5 mm |
| optimerad för material | Betong |
| Snitttyp | rak tandning, fin |
| Produktnamnsattribut | 5 delar |
| Produktslag | Sticksågblad |

