



Sticksågbladssats, 5 delar, Beteckning: T127D



Beställningsdata

Ordernummer	588415 T127D
GTIN	4067263119159
Artikelklass	52S

Beskrivning

Utförande:

Sticksågblad **för metall**. Fäste enkelnockskraft

leveransinnehåll:

Femdelad

Teknisk beskrivning

Beteckning	T127D
Bladlängd	100 mm
Metallprofil (sluten)	< 30 mm
Plåttjocklek (solid plåt)	3-15 mm
Antalblad	5
Snitttyp	rak tandning, snabb (grov)
Lämplighet	_T127D
Sågbladsmaterial	HSS
Tandelning	3,0 mm
optimerad för material	Aluminium
Produktnamnsattribut	5 delar
Produktslag	Sticksågblad

