

Garant**Finspindelsats Ø 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: HSK63****Beställningsdata**

Ordernummer	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Med spindelhuvud nr 237591, borrarstänger och tillbehör i väskan. **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.**

Ø-inställning med mycket litet vändglapp.

För Ø 9,75 – 88,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237591 HSK63

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarvningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarvningslängd): nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Teknisk beskrivning

Anslutning	HSK63
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Justerbara skärhållare	237640
Borrstång	237636
Borrstång	237634
Borrstång	237632
Justerbara skärhållare	237642
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
SpindelnosØ 9,75 – 88,1 mm Anslutning HSK63	237591 HSK63
Borrstång	237630
Sats utan fästeØ 9,75 – 88,1 mm	237599