

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	17 mm
Vändskärsstorlek	10 mm
ISO-kod hållare	SRGCR/L 2020K10
Passande vändskär	RC.X 1003
Underläggsplatta	269005 11
Skruvsats förvändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 11	269005 11
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500