



Sladdlös mutterdragare, Typ: M18FID3



Beställningsdata

Ordernummer	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt **metallväxelhus** och ergonomiskt **mitthandtag med mjuk beläggning**. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effektregering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
 - **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar. **M18 FUEL™ 1/4 tum Hex batteridrivna slagskruvdragare.**
- **Extremt kompakt med bara 113 mm längd.**
 - **DRIVE CONTROL möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.**
 - **Förbättrad belysning av arbetsområdet med 3 lysdioder.**

Utförande reklamtext:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

Teknisk beskrivning

slaghastighet 3:ans växel	0 - 4400 min ⁻¹
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1750 min ⁻¹
vikt	1,7 kg
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	M18 FID3
batterikapacitet	5 Ah
typisk användning	Strong
fästprofil verktygshållare	HEX (E 6,3)
maximalt vridmoment 1:a steget	40 Nm
slaghastighet 4:ans växel	0 - 4400 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M 16
Batterityp	Litiumjon
slaghastighet 2:ans växel	0 - 3000 min ⁻¹
maximal vridmoment 3:e steget	226 Nm
mått verktygshållare	1/4 tum
Produktslag	Slagskruvdragare