

HOLEX®**DCMT 11T304 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	260505 HBX020
GTIN	4045197670045
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T304 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 0,1 - 3,75 mmMatning f : 0,06 - 0,36 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,1 - 3,75 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,06 - 0,36 mm/v

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral