

Garant**Modulär golvmatta, mörkgrå spräcklig, Typ: D****Beställningsdata**

Ordernummer	964460 D
GTIN	4067263137351
Artikelklass	9GM

Beskrivning**Utförande:**

Modulär industriell arbetsstationsmatta för medeltung till tung användning, kan läggas i ett flexibelt sammansatt system. Den ergonomiska gummimattan är lämplig för torra och våta gång- och stående arbetsplatser. Mattytan har en optimalt koordinerad vridpunkt och mycket bra glid- och liggmotstånd. Mycket lättrenjord yta med ljusreflekterande egenskaper. Den oljebeständiga golvmattan har en brandskyddsklass Bfl-s1. På grund av gummiföreningens elastiska egenskaper och den speciella geometrin på baksidan har mattan en särskilt stötdämpande och aktiverande effekt, skyddar mot ohälsosam kyla. Slitstark matta som lämpar sig för flerskiftsdrift. Elektriskt avledande, ytmotstånd på mindre än $10^7\Omega$. Mattan är märkt med en ESD-säkerhetsetikett. Avfasade kanter på 3 sidor för att minska snubblingsrisken. En sidoamed pusseltandning/laxstjärtanslutning. Start- och ändstycke för radinstallation.

Norm:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

OBS!:

Kan läggas på hårdgjorda ytor som betong / avjämningsmassa, golv av syntetiskt harts, asfalt, plattor. Underbyggnaden skall vara plan, ren och slät. Gummimattor kan enkelt skäras till med en kniv.

Teknisk beskrivning

Brandskyddsklass	BFL-s1
vikt	18,3 kg
instickbar	ja

Hårdhet enligt Shore A	55
Material	Nitrilgummi (NBR)
Bredd	100 cm
Tjocklek	16 mm
Längd	132 cm
Förlängning	130 cm
Ståkomfort	Motverkar uttröttning
Ståkomfort	Halksäkerhet
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	Oljetålig
Materialegenskap	svårantändlig
Färg	mörkgrå spräcklig
Produktslag	Arbetsplatsmatta