

**Garant****Konisk plåtborr HSS, TiAlN, Skär-Ø: 6-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

Med cylindriskt dubbhålsborr, Ø-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor. stegborr med spiral för optimal spånborrttransport och högkapacitetsbeläggning för hög slitstyrka.

**Användningsdata:**

Borring och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

**Teknisk beskrivning**

totallängd	100 mm
steghöjd	4 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	6 - 30 mm
Borrsteg stigande med	2 mm
Skaft-Ø	10 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		