

Garant**Stegborsrats HSS, TiAlN, Skär-Ø DC: 4-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118332 4-30
GTIN	4067263124696
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Sats med 3 stegborr och 1 borrarpa nr 118160 i kassett.

Användningsdata:

För borrarng och avgradning av cylindriska hål i material med upp till 4 mm resp. 6 mm tjocklek.

Innehåll:

borrarpa: nr 118160

vardera 1 stegborr: Nr 118324 storlek 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

Teknisk beskrivning

Borrsteg stigande med	1 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan

Produktslag

Konisk plåtborr

Tillbehör

Konisk plåtborr HSS Skär-Ø 12-20 mm

118324 12-20

Konisk plåtborr HSS Skär-Ø 20-30 mm

118324 20-30

Konisk plåtborr HSS Skär-Ø 4-12 mm

118324 4-12